


PHILIPS

Lighting



Maxos Fusion

LL500Z BC L2300 SI

Maxos fusion Acc., Argent

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit


| Informations générales | | Mécanique et boîtier | |
|--|----------------------------|----------------------|---|
| Couleur des accessoires | Argent | Longueur totale | 2.275 mm |
| Code famille de produits | LL500Z [Maxos fusion Acc.] | Largeur totale | 60 mm |
| Valeur ajoutée | Premium | Hauteur totale | 8,5 mm |
| Fonctionnement et électricité | | | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
| Tension d'entrée | - V | 9 x 60 x 2275 mm | |
| Fréquence linéaire | - Hz | Matériaux | |
| Approbation et application | | | Polycarbonate |
| Protection contre les chocs mécaniques | | | IK00 [Sans protection] |

Maxos Fusion

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Classe de protection CEI | - |
| Données du produit | |
| Nom du produit de la commande | LL500Z BC L2300 SI |
| Nom de produit complet | LL500Z BC L2300 SI |
| Code EOC | 871869638355100 |
| Code de commande | 8718696383551 |
| Code 12NC | 910925864237 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Code de commande local | 8718696383551 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8718696383551 |
| Conditionnement par carton | 1 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8718696383551 |

Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, août 4 - Les données sont sujettes à changement