

Maxos fusion

LL512Z CD SI

Maxos fusion Acc., Plata

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Datos del producto

Información general	
Color de accesorio	Plata
Código de gama de producto	LL512Z [Maxos fusion Acc.]
Escalera de valor	Avanzada
Período de garantía	5 años
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Conforme con EU RoHS	Sí

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Acero
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Plata
Longitud global	1.137 mm
Anchura global	63 mm
Altura global	42 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	42 x 63 x 1137 mm
Material	Acero


Maxos fusion

Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK00 [Sin protección]
Clase de protección IEC	-

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LL512Z CD SI
Nombre completo del producto	LL512Z CD SI
Full EOC	871869637465899

Código de pedido	37465899
Código 12NC	910925864241
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696374658
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696383599

Plano de dimensiones



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.