



Maxos fusion

LL546Z CD WH

Maxos fusion Acc. - Valkoinen

Maxos fusion on mukautuva LED-ramppijärjestelmä, joka takaa erinomaisen valon laadun ja säästää energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuu-aika	5 vuotta
Materiaali	Ruostumaton teräs
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Product Family Code	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Kokonaispituus	4551 mm

Kokonaisleveys	63 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm
Korkeus	63 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 63 x 4551 mm (1.7 x 2.5 x 179.2 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi	IK00 [Ei suojausta]
-------------------------	----------------------

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871869637470299
Tilaustuotteen nimi	LL546Z CD WH
EAN/UPC - tuote	8718696374702
Tilauuskoodi	37470299

Maxos fusion

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	910925864246

Nettopaino (kappale)	3,780 kg
----------------------	----------

Mittapiirros



Maxos Fusion LL500Z-LL600Z

