



Maxos fusion

LL512T 13 WH

Maxos fusion Rail - White

Maxos Fusion — это настраиваемая светодиодная магистральная система, которая обеспечивает высочайшее качество освещения и более чем в два раза экономичнее чем люминесцентные лампы. В магазинах все линейные панели, нелинейные модули и точечные светильники можно тесно интегрировать с магистралью, чтобы товар на витринах выглядел ярко и привлекательно. Для промышленных предприятий эта система сокращает затраты на установку и обслуживание, поскольку использует меньшее число панелей. Благодаря 13-проводному шинному проводу, свободному расположению прожекторов и интеграции с другими каналами и оборудованием сторонних производителей, эта система экономит потолочное пространство. Кроме того, ее удобно перенастраивать. В систему можно интегрировать датчики для сбора данных, что позволяет использовать подробные аналитические сведения в интересах своего бизнеса.

Данные о продукции

Общая информация	
Соединение	Внутренний разъем
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Гарантийный период	5 лет
Материал	Steel
Цвет аксессуара	White

Код семейства	LL512T [Maxos fusion Rail]
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Механические компоненты и корпус	
Материал фиксации	Нержавеющая сталь
Общая длина	1154 mm
Общая ширина	63 mm
Общая высота	44 mm
Высота	44 mm
Цвет	White


Maxos fusion

Размеры (высота x ширина x глубина)	44 x 63 x 1154 mm (1.7 x 2.5 x 45.4 in)
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 J standard]
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-10 to +35 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869639737499

Название продукта для заказа	LL512T 13 WH
EAN/UPC — продукт	8718696397374
Код заказа	910925864258
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	910925864258
Вес нетто (шт.)	1,660 kg



Чертеж размеров



Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

