



Maxos fusion

LL623T 13 WH

Maxos fusion Rail - Valkoinen

Maxos fusion on mukautuva LED-ramppijärjestelmä, joka takaa erinomaisen valon laadun ja säästää energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Liitäntä	Sisäinen liitin
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Materiaali	Teräs
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Tuoteperheen koodi	LL623T [Maxos fusion Rail]

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kokonaispituus	2293 mm
Kokonaisleveys	63 mm
Kokonaiskorkeus	44 mm
Korkeus	44 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	44 x 63 x 2293 mm (1.7 x 2.5 x 90.3 in)

Maxos fusion

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP54 [Suojattu pölykertymiltä, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]


Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-10 ... +35 °C
-------------------------	----------------


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869639758999
Tilaustuotteen nimi	LL623T 13 WH

EAN/UPC – tuote	8718696397589
Tilauskoodi	39758999
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	910925864278
Nettopaino (kappale)	3,230 kg



Mittapiirros



Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

