



Maxos fusion

LL623T 9 WH

Maxos fusion Rail - 9 johdinta - Valkoinen

Maxos fusion on mukautuva LED-ramppijärjestelmä, joka takaa erinomaisen valon laadun ja säästää energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntä	Sisäinen liitin
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Materiaali	Teräs
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Kulma	-

Lisävarusteen väri	Valkoinen
Product Family Code	LL623T [Maxos fusion Rail]
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 230 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virtapiirivaihtoehto	9 [9 johdinta]
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Kokonaispituus	2293 mm
Kokonaisleveys	63 mm
Kokonaiskorkeus	44 mm
Väri	Valkoinen


Maxos fusion

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	44 x 63 x 2293 mm (1.7 x 2.5 x 90.3 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP54 [Suojattu pölykertymiltä, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-10 ... +35 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869943456499

Tilaustuotteen nimi	LL623T 9 WH
EAN/UPC – tuote	8718699434564
Tilauskoodi	43456499
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	910925864657
Nettopaino (kappale)	3,120 kg



Mittapiirros



Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

