



CoreLine Surface-mounted

SM134Z SMS

CoreLine Surface-mounted, Accessory

Pinta-asennettava CoreLine Surface-mounted on CoreLine-sarjan lupauksen mukaisesti innovatiivinen, helppokäyttöinen ja korkealaatuinen valaisin. Korkealaatuinen pinta-asennettava CoreLine-valikoima on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat pinta-asennetut valaisimet. Tuoteperheen valaisinvalikoimassa on myös uusi, innovatiivinen MultiLumen-versio, jonka ansiosta yhdessä valaisimessa voidaan käyttää useita valovirtavaihtoehtoja. Ratkaisu säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas. Pinta-asennettavien valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Saatavana on myös Interact Ready -valaisimia, jotka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään ja jotka ovat täysin yhteensopivia Interact Ready -yhdyskätävien ja -tunnistimien kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojaluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisään pääsyä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisään pääsille, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Arvoasteikko	Tehokas
Kulma	-		
Lisävarusteen väri	Hopea		
Tuoteperheen koodi	SM134Z [Coreline Surface Acc.]		

CoreLine Surface-mounted

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	- Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	1 500 mm
Materiaali	Teräs
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	SM134Z SMS

Koko tuotenimi	SM134Z SMS
Full EOC	871869934896000
Paikallisen koodin kuvaus	4250588
Tilauskoodi	34896000
Tuotekoodi (12NC)	910925864855
Paikallinen koodi	4250588
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699348960
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718699348960

