

Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L360 W360 WH

Bílá

Svítidla Philips Mini 300 LED gen3 jsou výrobkem s dokonalým vzhledem a nejnovější technologií LED. Jejich velmi vysoké světelné toky zajistí, že se vaše čerpací stanice stane značkovou dominantou a návštěvníci k ní najdou bezpečnou a pohodlnou cestu. Nejmodernější LED svítidla Mini 300 LED gen3 ovládá inteligentní systém sledující pohyb, který umožňuje dosáhnout dříve nedostižných úrovní šetření energií. I snížená intenzita osvětlení umožňuje orientaci a zajišťuje bezpečnost. Scénáře osvětlení lze přizpůsobit vašim představám – při montáži i kdykoli během životního cyklu výrobků. Volitelná kombinace master-slave s integrovaným snímačem pohybu a světelným čidlem odstraňuje potřebu speciálních čidel. Jedno svítidlo Mini 300 LED gen3 Master dokáže ovládat až 6 základních svítidel. Nemusíte proto investovat vysoké částky a navíc ještě ušetříte na nákladech za elektřinu. Svítidlo Mini 300 LED gen3 je tak lehké, že ho bez námahy namontuje jedna osoba. Nastavení svítidla lze pomocí chytrého telefonu nebo tabletu ve funkci dálkového ovladače měnit i ze země. Vůbec nemusíte pracovat ve výškách. V bezplatné aplikaci Mini 300 LED lze ze země odečítat i stav svítidla. Svítidla Mini 300 LED gen3 jsou k dispozici ve variantách pro zapuštěnou montáž, přisazenou montáž i ve verzi světlometu pro osvětlení pod stropní konstrukcí. Představují průlomové řešení formou modernizace, která snižuje náklady na montáž.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Úhel	0°
Barva příslušenství	Bílá
Kód produktové řady	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]
Vrstva	Specifikace

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	- V
Frekvence sítě	- Hz

Mechanické a materiály	
Celková délka	413 mm
Celková šířka	413 mm

Mini 300 LED gen3

Celková výška	92 mm
Celkový průměr	0 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	92 x 413 x 413 mm
Materiál	Ocel

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	-

Označení a balení

Objednací název produktu	ZBP333 CFRM L360 W360 WH
Celý název výrobku	ZBP333 CFRM L360 W360 WH
Full EOC	871869699768000
Objednací kód	99768000
Číslo materiálu (12NC)	910925865290
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696997680
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696997680

Rozměrové výkresy

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.