



Mini 300 LED gen3

ZBP333 MB WH SET

Biel

Oprawy oświetleniowe Philips Mini 300 LED gen3 łączą idealną konstrukcję z najnowszą technologią LED. Gwarantują atrakcyjne oświetlenie i mogą przekształcić stację paliw w miejsce kojarzone z marką oraz pomóc klientom komfortowo poruszać się w wyznaczonej przestrzeni. Nowoczesne oprawy oświetleniowe Mini 300 LED gen3 z inteligentnym układem sterowania oraz z czujnikami ruchu regulującymi ilość światła na życzenie, zapewniają nowy poziom oszczędzania energii. Jednocześnie umożliwiają dostateczne oświetlenie dla orientacji i bezpieczeństwa. Scenariusze świetlne można dostosować do swoich preferencji podczas pierwszej instalacji lub skorygować w trakcie użytkowania. Opcjonalne połączenie Master-Slave z wbudowanym czujnikiem obecności i światła nie wymaga czujnika zewnętrznego. Jedna oprawa Master Mini 300 LED gen3 może sterować nawet 6 oprawami podstawowymi. Nie tylko wpływa to korzystnie na koszt inwestycji, ale może zapewnić również dodatkową oszczędność energii. Oprawa Mini 300 LED gen3 jest tak lekka, że może ją bez wysiłku zainstalować jedna osoba. Ustawienia można zmieniać zdalnie stojąc na ziemi przy użyciu smartfona lub tabletu jako pilota, dzięki czemu nie trzeba pracować na wysokości. Za pomocą bezpłatnej aplikacji Mini 300 LED, stojąc na ziemi, można odczytać np. stan pracy oprawy. Mini 300 LED gen3 w wersjach do montażu wbudowanego, na powierzchni i jako oświetlenie projektorowe są przystosowane do oświetlania pod wiatą. To przełomowe rozwiązanie modernizacyjne obniżające koszty instalacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kąt	0°
Kolor akcesorium	Biel
Rodzina produktów	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]

Tier	Specyfikacja
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	- V

Mini 300 LED gen3

Częstotliwość linii	- Hz
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	351 mm
Całkowita szerokość	346 mm
Całkowita wysokość	100 mm
Całkowita średnica	0 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	100 x 346 x 351 mm
Materiał	Stal
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	-

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZBP333 MB WH SET
Pełna nazwa produktu	ZBP333 MB WH SET
Full EOC	871869699771000
Kod zamówienia	99771000
Materiał Nr (12NC)	910925865293
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696997710
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696997710

Rysunki techniczne

