



Mini 300 LED gen3

ZBP333 MB WH SET

Vit

Philips Mini 300 LED gen3-armaturer är en kombination av perfekt produktdesign och den senaste LED-teknologin som ger ett effektivt ljusflöde som kan förvandla din bensinstation till ett landmärke som hjälper dina kunder att hitta rätt. Mini 300 LED gen3, högklassiga LED-armaturer med intelligenta rörelsesensorer, tar energibesparing till nya nivåer med dimring samtidigt som belysningen är tillräcklig för att kunderna ska orientera sig på ett säkert sätt. Ljuställningarna kan skräddarsys efter dina behov vid den första installationen eller under produkternas livslängd. Kombinationen Master-Slave med inbyggda närvaro- och ljussensorer eliminerar behovet av en extern sensor och en Master Mini 300 LED gen3 kan styra upp till 6 enkla armaturer. Det har inte bara en positiv inverkan på din investering utan kan också ge energibesparingar. Mini 300 LED gen3-armaturen är så lätt att den kan installeras av en person utan problem. Armaturinställningarna kan även ändras från marknivå med hjälp av en smartphone eller surfplatta som fjärrkontroll, och med den kostnadsfria Mini 300 LED-appen kan du läsa av armaturens status. Mini 300 LED gen3-armaturerna finns med infällt montage, utanpåliggande montage och strålkastarutförande som passar för belysning under tak och är en eftermonteringslösning som minskar installationskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Vinkel	0°
Tillbehörsfärg	Vit
Produktfamiljskod	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]
Värdetrappa	Specifikation
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V

Line Frequency	- Hz
Mekanik och armaturhus	
Total längd	351 mm
Total bredd	346 mm
Total höjd	100 mm
Total diameter	0 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	100 × 346 × 351 mm

Mini 300 LED gen3

Material	Stål
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	-
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ZBP333 MB WH SET
Fullständigt produktnamn	ZBP333 MB WH SET

Full EOC	871869699771000
Beställningsnummer	99771000
Materialnummer (12NC)	910925865293
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696997710
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696997710

Måttskiss

