

Maxos fusion

LL500Z BA WH

Maxos fusion Acc., Branco

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo	0°
Cor do acessório	Branco
Código da família de produtos	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Escala de valor	Especificação

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz

Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	309,4 mm
Largura total	62,3 mm
Altura total	14,7 mm
Diâmetro global	0 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	15 x 62 x 309 mm
Material	Aço

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Maxos fusion

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LL500Z BA WH
Nome do produto completo	LL500Z BA WH
Código do produto completo	871869699833500
Código de encomenda	99833500
N.º material (12NC)	910925865356

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696998335
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8718696998335

Desenho dimensional



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.