




Maxos fusion

LL500Z MOD-DE WH

Maxos fusion Acc., Valkoinen

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan erinomainen valon laatu ja säästetään energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keraamaan hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kulma	0°
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Tuoteperheen koodi	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	220,9 mm
Kokonaisleveys	62,2 mm
Kokonaiskorkeus	59,1 mm

Kokonaishalkaisija	0 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	59 x 62 x 221 mm
Materiaali	Polykarbonaatti
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojustu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	LL500Z MOD-DE WH
Koko tuotenimi	LL500Z MOD-DE WH
Full EOC	871869699836600
Tilauskoodi	99836600

Maxos fusion

Tuotekoodi (12NC)	910925865359
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696998366
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1

EAN/UPC – laatikko

8718696998366

Mittapiirros

