

# Maxos fusion

## LL500Z MOD-FR WH

Maxos fusion Acc. - Valkoinen

Maxos fusion on mukautuva LED-ramppijärjestelmä, joka takaa erinomaisen valon laadun ja säästää energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.


### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
Materiaali	Polykarbonaatti
Kulma	0°
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Product Family Code	LL500Z [ Maxos fusion Acc.]
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	220,9 mm


Kokonaisleveys	62,2 mm
Kokonaiskorkeus	59,1 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	59 x 62 x 221 mm (2.3 x 2.4 x 8.7 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [ Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [ 0.2 J standard]
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869699838000
Tilaustuotteen nimi	LL500Z MOD-FR WH
EAN/UPC - tuote	8718696998380
Tilauuskoodi	99838000

## Maxos fusion

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925865361
Nettopaino (kappale)	0,250 kg



### Mittapiirros



Maxos Fusion electrical acc. LL500E/LL500Z

