



CoreLine LED- Einlegeleuchte Modul 625

RC133Z SMB W62L62

CoreLine LED-Einlegeleuchte Modul 625, Accessory, Weiß

CoreLine Einlegeleuchten erfüllen das Markenversprechen von CoreLine, eine innovative, einfach zu installierende und hochwertige Leuchte zu sein. Die CoreLine Einlegeleuchte in quadratischer oder Langfeldausführung kann in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen im Modul 600 eingesetzt werden, auch als Ersatz von Leuchten mit herkömmlicher Leuchtstofflampe-Technologie. Die neue Generation der CoreLine Einlegeleuchten ist mit 3in1 MultiLumen-Technologie ausgestattet. 3 Lichtstrompakete pro Leuchte, entweder schaltbar oder DALI-regelbar, stehen für maximale Flexibilität in jedem Projekt. Sofortige Energieeinsparungen und eine lange mittlere Nutzlebensdauer machen diese Leuchte zu einer umweltfreundlichen und kostensparenden Lösung. Der neue QuickConnector ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Installation. Optional sind Interact Ready Leuchten verfügbar, die im Zusammenspiel mit Interact Gateways, Sensoren und der zugehörigen Software kabellos vernetzte Beleuchtung ermöglichen.

Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0. Daher ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt und wir empfehlen dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, auf angemessene Weise zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Produkt Daten

CoreLine LED-Einlegeleuchte Modul 625

Allgemeine Informationen	
Winkel	-
Zubehörfarbe	Weiß
Value Ladder	Better

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	639 mm
Gesamte Breite	639 mm
Gesamte Höhe	51,6 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	52 x 639 x 639 mm
Material	Aluminium

Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	-

Produktdaten	
Bestell-Produktname	RC133Z SMB W62L62
Gesamtbezeichnung des Produkts	RC133Z SMB W62L62
Gesamt-Produktcode	871869607331599
Bestellcode	07331599
Material-Nr. (12NC)	910930031118
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696073315
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696073377

Abmessungsskizzen

