



Tango G3 – BVP38x

BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB GM

Tango G3 – BVP38x, 45500 lm, 350 W, Branco neutro 740, Classe de segurança I

O projetor luminoso de LED econômico Philips Tango G3 é a solução ideal para uma área ampla de aplicações de iluminação de área. Incorpora a fonte de luz LED, sistema óptico, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todos os standards de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível.

Dados do produto

Informações gerais			
Driver incluído	Sim	Line Frequency	50 or 60 Hz
Lighting Technology	LED	Consumo de energia	350 W
Marca CE	Marca CE	Fator de potência (fração)	0.9
		Conexão	Cabos/fios suspensos
		Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue
Dados técnicos de luz		Temperatura	
Fluxo luminoso	45.500 lm	Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	134 lm/W	Controles e dimerização	
Color rendering index (CRI)	>70	Regulável	Não
Cor da fonte de luz	Branco neutro 740	Interface de controle	-
Tipo de acessório de difusor ótico	Micro lente óptica de policarbonato		
Dados elétricos e de operação		Dados mecânicos e de compartimento	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Material do compartimento	Alumínio fundido

Tango G3 - BVP38x

Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB GM

Nome do produto completo	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB GM
Full EOC	911401608406
Descrição do código local	Luminaria LED BVP383 LED455/NW 350W NB
Código de encomenda	911401608406
Nº do material (12NC)	911401608406
Código local	911401608406
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

