



Tango G3 - BVP38x

BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto y sólido que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente confiabilidad. Gracias a la tecnología LED, esta luminaria ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Material cubierta óptica/lente	
Temperatura de color	757 blanco frío		Policarbonato
Driver incluido	Si	Color	Aluminio y gris
Tipo lente/cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	Aprobación y aplicación	
Interfaz de control	-	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Connection	Cables y guías flotantes	Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe	Información general	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Flujo lumínico inicial	50600 lm
Mecánicos y de carcasa		Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Tensión de entrada	220 a 240 V	Eficacia de la luminaria LED inicial	134 lm/W
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Índice inic. de temperatura de color	5700 K
Factor de potencia (mín.)	0.9	Inic. Índice de reproducción del color	>70
Controles y regulación		Potencia de entrada inicial	390 W
Regulable	No	Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos técnicos de la luz			
Material de la carcasa	Aluminio fundido		

Tango G3 - BVP38x

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -40 a +50 °C


Datos de producto

Código de producto completo 911401612006
Nombre del producto del pedido BVP383 LED506/CW 390W 220-240V
SWB GM
Código de pedido 911401612006

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401612006
Peso neto (pieza)	12,499 kg



Plano de dimensiones



BVP38x Tango G3

