



LED Bollard II

BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED module 340 lm - Teplá bílá - Power supply unit - 220 to 240 V

Lidé chtějí kolem svého domu vytvořit příjemnou atmosféru – něco, co upoutá pozornost návštěvníků, co v nich vyvolá kladné pocity a co je přiměje, aby se chtěli vracet. Rádi by měli možnost vytvořit atraktivní prostředí s optimalizovanou kvalitou osvětlením s co nejnižšími náklady. Robustní svítidlo LED Bollard II kombinuje spolehlivé úsporné zdroje LED s integrovaným předřadníkem a přináší cenově dostupné řešení osvětlení LED, které splňuje potřeby osvětlení terénu.

Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]
Kód řady zdroje	LED3.4 [LED module 340 lm]
Barva světelného zdroje	Teplá bílá
Počet předřadниковých jednotek	1 unit
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]
Včetně předřadníku	Ano
Typ optického krytu / čoček	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Vestavěné ovládání	No [-]
Řídicí rozhraní	-
Kabel	Cable without plug 3-pole
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	-
Barva RAL	Traffic gray B (7043)

Konstantní světelný výkon	No
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Účinnost (min.)	0.4
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál pláště	Hliník
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Celková výška	500 mm
Celkový průměr	180 mm
Barva	GR

LED Bollard II

Approval and Application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J vandal-resistant]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	200 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	28,57 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	3000 K
Poč. Index barevného podání	>70
Počáteční příkon	7 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%


Application Conditions

Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
-----------------------	---------------

Product Data

Úplný kód výrobku	871016329887000
Objednávací název produktu	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043
EAN/UPC – výrobek	8710163298870
Objednávací kód	29887000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	911401691902
Celková hmotnost (kus)	1,319 kg

Rozměrové výkresy



LED Bollard II BCP150/151

