



Essential SmartBright Spotlight

BGP150 LED480/NW 6W 45D GM

Essential SmartBright Spotlight, 400 lm, 6 W, 840 neutral white, Keamanan kelas I, Paku

Essential SmartBright Spotlight adalah solusi ide pencahayaan untuk tata ruang di luar gedung, rumah, parterre, pohon, boscage, dan gedung bersejarah. Lampu ini tidak hanya memberikan cahaya terang yang mengagumkan dengan spiker dan housing aluminium cetak yang kompak dan kokoh, namun juga mudah dinyalakan dengan pemasangan quick spike satu langkah. Bahan kaca tempanya meningkatkan daya tahan alat pencahayaan dan desain lensa yang akurat memastikan efek cahaya.

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Tanda dapat menyala	-
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	400 lm
Sudut kemiringan standar tiang	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	65 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Warna sumber cahaya	840 neutral white

Tipe penutup optik	Kaca
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	100 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi Daya	6 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Koneksi	Kabel/kawat
Kabel	Kabel 0,3 m tanpa konektor
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

Essential SmartBright Spotlight

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Warna Housing	Hitam
Perangkat pemasangan	Paku
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	131 mm
Lebar keseluruhan	77 mm
Tinggi keseluruhan	80 mm
Diameter keseluruhan	60 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	80 x 77 x 131 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
---	---

Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BGP150 LED480/NW 6W 45D GM
Nama lengkap produk	BGP150 LED480/NW 6W 45D GM
Kode produk lengkap	911401755722
Kode urutan	911401755722
No. Material (12NC)	911401755722
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163341972
Numerator - Pak per kotak bagian luar	16
EAN/UPC - Kantung	8710163342108

Dimensional drawing

