



ZXP399 DMX

Regulatory i akcesoria

ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria, 12 do 24 prąd stały V, Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, Znak CE, Czarny

Układy sterowania ZXP399 DMX i akcesoria do okablowania są przeznaczone do naszych opraw do obiektów architektonicznych i elewacji (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString oraz UniBar). Układy sterowania DMX obejmują główny sterownik, sterownik samodzielny, sterowniki podrzędne, wzmacniacz DMX oraz urządzenie adresujące DMX. Sterownik główny: komputer przemysłowy do sterowania maksymalnie 6000 układów DMX. Sterownika samodzielnego używa się do średnich instalacji z maksymalnie 700 układami DMX. Akcesoria do okablowania obejmują przewody zasilające i łączące ze złączami męskimi i żeńskimi IP67 oraz zaślepkami. Urządzenie adresujące: urządzenie przenośne pozwalające zapisać adresy DMX w całym przebiegu w lokalizacji w ciągu kilku minut. Wzmacniacz DMX: kompaktowy, niskonapięciowy repeater IP65 wzmacniający sygnał DMX do 100 razy.

Dane produktu

Informacje ogólne		Mechanika i korpus	
Kolor akcesorium	Czarny	Całkowita długość	136,4 mm
Znak CE	Znak CE	Całkowita szerokość	40 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Całkowita wysokość	25,2 mm
Napięcie wejściowe	12 do 24 prąd stały V	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	25 x 40 x 136 mm
Częstotliwość linii	- Hz		

ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Pełna nazwa produktu	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Full EOC	871951494693499

Kod zamówienia	94693499
Materiał Nr (12NC)	911401756692
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514946934
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8719514946934

Rysunki techniczne

