Controles y accesorios ZXP399 DMX

ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P

Controles y accesorios ZXP399 DMX, 12 a 24 CC V, Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión, Marca CE, Negro

Los controles y accesorios de cableado ZXP399 DMX están diseñados para ser utilizados con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar). Los controles DMX incluyen el controlador principal, el controlador independiente, los subcontroladores, el amplificador DMX y el dispositivo de direccionamiento DMX. Controlador principal: ordenador industrial con capacidad para controlar hasta 6000 universos DMX. Controlador independiente: se adapta a aplicaciones intermedias con hasta 700 universos DMX. Los accesorios de cableado incluyen cables iniciales y de unión con conectores IP67 macho y hembra y terminadores. Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil que puede cargar direcciones DMX en una tanda completa in situ en solo unos minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de baja potencia que puede amplificar la señal DMX para hasta 100 metros.

Datos del producto

Información general	
Color de accesorio	Negro
Marca CE	Marca CE

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	12 a 24 CC V
Line Frequency	- Hz

Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	136,4 mm
Anchura global	40 mm
Altura global	25,2 mm

Controles y accesorios ZXP399 DMX

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	25 x 40 x 136 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P
Nombre completo del producto	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P

Full EOC	871951494694199
Código de pedido	94694199
Código 12NC	911401756702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514946941
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514946941

Plano de dimensiones



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.