



ZXP399 DMX

Regulatory i akcesoria

ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P

ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria, 12 do 24 prąd stały V, Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, Znak CE, Czarny

Układy sterowania ZXP399 DMX i akcesoria do okablowania są przeznaczone do naszych opraw do obiektów architektonicznych i elewacji (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString oraz UniBar). Układy sterowania DMX obejmują główny sterownik, sterownik samodzielny, sterowniki podrzędne, wzmacniacz DMX oraz urządzenie adresujące DMX. Sterownik główny: komputer przemysłowy do sterowania maksymalnie 6000 układów DMX. Sterownika samodzielnego używa się do średnich instalacji z maksymalnie 700 układami DMX. Akcesoria do okablowania obejmują przewody zasilające i łączące ze złączami męskimi i żeńskimi IP67 oraz zaślepkami. Urządzenie adresujące: urządzenie przenośne pozwalające zapisać adresy DMX w całym przebiegu w lokalizacji w ciągu kilku minut. Wzmacniacz DMX: kompaktowy, niskonapięciowy repeater IP65 wzmacniający sygnał DMX do 100 razy.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kolor akcesorium	Czarny
Znak CE	Znak CE
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	12 do 24 prąd stały V
Częstotliwość linii	- Hz

Mechanika i korpus	
Całkowita długość	136,4 mm
Całkowita szerokość	40 mm
Całkowita wysokość	25,2 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	25 x 40 x 136 mm

ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
Pełna nazwa produktu	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
Full EOC	871951494695899

Kod zamówienia	94695899
Materiał Nr (12NC)	911401756712
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514946958
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8719514946958

Rysunki techniczne

