



Essential SmartBright LED Downlight

DN027B LED12/NW D150 RD

Essential SmartBright G2 LED Downlight adalah produk terjangkau dengan daya penerangan tinggi, kualitas bagus, dan keandalan. Menawarkan banyak konfigurasi dari output 300lm hingga 2000lm, untuk mengganti lampu sorot bawah konvensional. Dapat digunakan untuk mall perbelanjaan, toko retail, pemukiman, dan kantor. Lampu ini adalah produk ideal untuk didistribusikan di pasar.

Product data


Informasi Umum		Suhu	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Teknologi Pencahayaan	LED		
Periode garansi	1 tahun	Kontrol dan Peredupan	
		Dapat diredupkan	Tidak
		Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Flux Cahaya	1.200 lm	bahan perumahan	Plastik
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Material reflektor	Polikarbonat
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Material optik	Polikarbonat
Warna sumber cahaya	3000/4000/6500	Warna Housing	Putih
Penyebaran sinar lampu luminer	110°	Panjang keseluruhan	33 mm
		Lebar keseluruhan	33 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan		Tinggi keseluruhan	33 mm
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Diameter keseluruhan	175 mm
Frekuensi Input	50 atau 60 Hz	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	33 x 33 x 33 mm
Konsumsi Daya	15 W		
Faktor Daya (Fraksi)	0.7	Penyetujuan dan Aplikasi	
Koneksi	Kabel/kawat	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]

Essential SmartBright LED Downlight



Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0.2 J standar]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	DN027B LED12/NW D150 RD
Nama lengkap produk	DN027B LED12/NW D150 RD

Kode produk lengkap	871016330887699
Kode urutan	911401812197
No. Material (12NC)	911401812197
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163308876
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24
EAN/UPC - Kantung	8710163309750

Dimensional drawing



Photometric data



Light Distribution Diagram - DN027B LED12/NW D150 RD

General uniform lighting - DN027B LED12/NW D150 RD

