



# Essential SmartBright LED Downlight

## DN027C LED9/NW D150

Essential SmartBright G2 LED Downlight adalah produk terjangkau dengan daya penerangan tinggi, kualitas bagus, dan keandalan. Menawarkan banyak konfigurasi dari output 300lm hingga 2000lm, untuk mengganti lampu sorot bawah konvensional. Dapat digunakan untuk mall perbelanjaan, toko retail, pemukiman, dan kantor. Lampu ini adalah produk ideal untuk didistribusikan di pasar.

### Product data

| Informasi Umum                   |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Sumber cahaya yang dapat diganti | Tidak            |
| Teknologi Pencahayaan            | LED              |
| Teknis Lampu                     |                  |
| Flux Cahaya                      | 900 lm           |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom)     | 4000 K           |
| Indeks renderasi warna (CRI)     | 80               |
| Warna sumber cahaya              | 3000/4000/6500   |
| Penyebaran sinar lampu luminer   | 110°             |
| Pengoperasian dan Kelistrikan    |                  |
| Tegangan Masuk                   | 220 hingga 240 V |
| Frekuensi Garis                  | 50 or 60 Hz      |
| Frekuensi Input                  | 50 atau 60 Hz    |
| Konsumsi Daya                    | 11 W             |
| Faktor Daya (Fraksi)             | 0.8              |


| Suhu                                    |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Kisaran suhu ambien                     | -20 hingga +40 °C        |
| Mekanis dan Housing                     |                          |
| bahan perumahan                         | Plastik                  |
| Material reflektor                      | Polikarbonat             |
| Warna Housing                           | Putih                    |
| Panjang keseluruhan                     | 150 mm                   |
| Lebar keseluruhan                       | 225 mm                   |
| Tinggi keseluruhan                      | 40 mm                    |
| Diameter keseluruhan                    | 150 mm                   |
| Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)      | 40 x 225 x 150 mm        |
| Penyetujuan dan Aplikasi                |                          |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP20 [Perlindungan jari] |
| Kode pelindung dampak mekanis           | IK02 [0.2 J standar]     |
| Kelas perlindungan IEC                  | Keamanan kelas II        |
| Data Produk                             |                          |
| Nama produk pesanan                     | DN027C LED9/NW D150      |

## Essential SmartBright LED Downlight


|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Nama lengkap produk        | DN027C LED9/NW D150 |
| Kode produk lengkap        | 871016330923199     |
| Kode urutan                | 911401815797        |
| No. Material (12NC)        | 911401815797        |
| Numerator - Jumlah Per Pak | 1                   |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produk/Kantung              | 8710163309231 |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 24            |
| EAN/UPC - Kantung                     | 8710163310114 |


### Dimensional drawing



### Photometric data



Standard Photometric 1:11 Philips Lighting B.V. Page 1/1



General uniform lighting - DN027C LED9/NW D150

Light Distribution Diagram - DN027C LED9/NW D150

