



TownTune topo de coluna central DR

ZDP261 DR

Spare Parts Outdoor Lighting, 5 J protegido contra vandalismo, Transparente

Concebida para melhorar os espaços urbanos existentes e escaláveis, a família TownTune Philips oferece as últimas inovações de iluminação em termos de rendimento, qualidade de luz e conectividade. A família é constituída por quatro soluções: um topo de poste central (CPT), uma versão de topo de poste de terminal assimétrico/entrada lateral (ASY), uma versão com um suporte de topo de poste Lyre extensível (Lyre) e um topo de poste central com um difusor CCB (Conical Comfort Bowl). Cada luminária TownTune pode ser personalizada com uma seleção de formas diferentes na parte superior do compartimento, sendo também possível adicionar um anel decorativo, que está disponível em duas cores (exceto para o CCB). Estas opções de design permitem criar a sua própria assinatura de iluminação e uma identidade distintiva para bairros e cidades. Além disso, cada luminária da família TownTune pode ser identificada de forma única, graças à aplicação Signify Service tag. Basta efetuar a leitura de um código QR, colocado dentro da porta do poste ou diretamente na luminária, e pode aceder instantaneamente à configuração da luminária. Isto torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e mais fáceis e permite-lhe criar a sua biblioteca digital de recursos de iluminação e peças sobresselentes. A gama TownTune também utiliza a plataforma de iluminação Philips LEDGINE-O, que garante que tem sempre a quantidade e a direção de luz adequadas na sua rua. Além disso, por ser System Ready (SR), a TownTune também está preparada para o futuro. Esta solução está preparada para ser combinada com aplicações de software de controlo e de iluminação autónomas e avançadas, como o Interact City.

Dados do produto

TownTune topo de coluna central DR

Informações gerais	
Ângulo	-
Cor do acessório	Transparente
Código da família de produtos	AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]
Escala de valor	Performance
Características mecânicas e compartimento	
Altura total	61 mm
Diâmetro global	533 mm
Material	Polimetacrilato de metilo
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	ZDP261 DR
Nome do produto completo	ZDP261 DR
Código do produto completo	871869949032400
Código de encomenda	49032400
N.º material (12NC)	912300024163
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699490324
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699490324

