



# TownTune post-top dôme

ZDP263 DTD

Spare Parts Outdoor Lighting, 5 J protection contre le vandalisme, Gris foncé 10714

En tant que famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et évolutifs, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune se compose de trois membres : un top de mât central, une version asymétrique et une version avec crosse en top de mât extensible en forme de lyre. Les trois peuvent être personnalisés avec un choix de différentes formes pour le chapeau et une option de bague décorative proposée en deux couleurs. Grâce à ces options, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive à chaque quartier de votre ville. La famille de luminaires est également dotée de l'application Philips Service tag, reposant sur la technologie du code QR, qui prend en charge les travaux d'installation et de maintenance et vous permet de créer votre bibliothèque numérique de l'infrastructure d'éclairage et de pièces de rechange. TownTune utilise également la plate-forme d'éclairage optimisée Philips LEDGine, vous assurant de toujours avoir la bonne quantité et la bonne orientation de lumière dans votre rue. De plus, en étant SR (System Ready), TownTune est également ouverte aux évolutions futures et est prête à être couplée avec des applications logicielles de commande et d'éclairage à la fois autonomes et avancées, telles qu'Interact City de Signify.

## Données du produit

| Informations générales  |                  | Code famille de produits | AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting] |
|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Angle                   | -                | Valeur ajoutée           | Performance                           |
| Couleur des accessoires | Gris foncé 10714 |                          |                                       |

# TownTune post-top dôme

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mécanique et boîtier                   |                                            |
| Hauteur totale                         | 178 mm                                     |
| Diamètre total                         | 460 mm                                     |
| Matériaux                              | Méthacrylate (PMMA)                        |
| Approbation et application             |                                            |
| Indice de protection                   | -                                          |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK08 [5 J protection contre le vandalisme] |
| Données du produit                     |                                            |
| Nom du produit de la commande          | ZDP263 DTD                                 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Nom de produit complet     | ZDP263 DTD      |
| Code EOC                   | 871869949035500 |
| Code de commande           | 49035500        |
| Code 12NC                  | 912300024166    |
| Quantité par pack          | 1               |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718699490355   |
| Conditionnement par carton | 1               |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718699490355   |

