



# TownTune topo de coluna central

## ADP260 GRC R10714

Spare Parts Outdoor Lighting, 20 J antivandalismo, Cinza escuro 10714

Concebida para melhorar os espaços urbanos existentes e escaláveis, a família TownTune da Philips oferece as últimas inovações de iluminação em termos de rendimento, qualidade de luz e conectividade. A família é constituída por quatro soluções: um topo de poste central (CPT), uma versão de topo de poste de terminal assimétrico/entrada lateral (ASY), uma versão com um suporte de topo de poste Lyre extensível (Lyre) e um topo de poste central com um difusor CCB (Conical Comfort Bowl). Cada luminária TownTune pode ser personalizada com uma seleção de formas diferentes na parte superior do compartimento, sendo também possível adicionar um anel decorativo que está disponível em duas cores (exceto para o CCB). Opções de design que permitem criar a sua própria assinatura de iluminação e levar uma identidade distinta aos bairros e cidades. Além disso, cada luminária da família TownTune pode ser identificada de forma única, graças à aplicação Signify Service tag. Basta efetuar a leitura de um código QR, colocado dentro da porta da coluna ou diretamente na luminária, e pode aceder instantaneamente a configuração da luminária. Isto torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e mais fáceis e permite-lhe criar a sua biblioteca digital de ativos de iluminação e peças sobresselentes. A gama TownTune também utiliza a plataforma de iluminação Philips LEDGINE-O, garantindo que tem sempre a quantidade e a direção de luz adequadas na sua rua. Além disso, ao estar System Ready (SR), a TownTune também está preparada para o futuro. Esta solução está pronta para ser combinada com aplicações de software de controlo e iluminação autónomas e avançadas, como o Interact City.

### Dados do produto

## TownTune topo de coluna central

### Informações gerais

Ângulo	-
Cor do acessório	Cinza escuro 10714
Código da família de produtos	AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]
Escala de valor	Performance

### Características mecânicas e compartimento

Comprimento global	460 mm
Largura total	100 mm
Altura total	20 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	20 x 100 x 460 mm
Material	Alumínio

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	-
-------------------------------	---

Código de proteção mecânica contra impactos IK10 [20 J antivandalismo]

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ADP260 GRC R10714
Nome do produto completo	ADP260 GRC R10714
Código do produto completo	871869949036200
Código de encomenda	49036200
N.º material (I2NC)	912300024167
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699490362
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699490362

