



iW Flex Compact

iW Flex Compact, Narrow Beam Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iW Flex Compact, Narrow Beam Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

iW Flex Compact son tiras flexibles de grandes nodos LED de color blanco ajustable y gran intensidad que están diseñadas para lograr efectos extraordinarios e instalaciones extensas sin las limitaciones del tamaño o la forma de la luminaria o el espacio. Cada tira iW Flex Compact está compuesta por 50 nodos LED direccionables de forma individual y presenta una integración dinámica de alimentación, comunicación y control. El formato flexible admite configuraciones de dos y tres dimensiones, al tiempo que la gran producción de luz alcanza una visualización a larga distancia superior para acentuaciones arquitectónicas e iluminación perimetral, señalización a gran escala y visualizaciones de video que cubren edificios.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Color de la fuente de luz	Blanco frío y blanco cálido
Tipo de cubierta/lente óptico	Recipiente/cubierta de policarbonato, resistente a UV
Ampliación de haz de luz de la luminaria	36°
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo de fuente de luz por nodo	67 lm
Intensidad en eje en candela	91,6
CRI a 6500 K	84,9
CRI a 2700	82,7

Datos técnicos de la luz	
Color	Blanco
Aprobación y aplicación	
Marca FCC	FCC Class A
Información general	
Potencia de entrada inicial	1 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000

iW Flex Compact

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	56000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	56000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	56000
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	56000
Datos de producto	
Código del producto completo	871869921478499

Nombre del producto del pedido	BGC481 50 2700-6500K NRRW WH P305
EAN/UPC: producto	8718699214784
Código del pedido	501-000016-10
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	6
Material de SAP	912400135825
Copiar peso neto (pieza)	0,750 kg
Número del catálogo	501-000016-10
Descripción del número del catálogo	iW Flex Compact, Narrow Beam Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

