



# HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

## HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V


HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.

### Produkt Daten

|                                             |                  |                                  |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Betrieb und Elektrik</b>                 |                  | <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                                                            |
| Eingangsspannung                            | 230 bis 240 V    | Schutzart (IP)                   | IP20 [Fernhalten von Fingern]                              |
| Netzfrequenz                                | 50 to 60 Hz      | Zeichen & Zertifikate            | F-Kennzeichnung CE Zeichen VDE<br>Zertifikat CB Zertifikat |
| Eingangsfrequenz                            | 50 bis 60 Hz     |                                  |                                                            |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 59               |                                  |                                                            |
| <b>Verdrahtung</b>                          |                  | <b>Produktdaten</b>              |                                                            |
| Typ Anschlussklemme Eingang                 | Einsatz          | Bestell-Produktname              | HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V                              |
| Farbe der Eingangsklemmen                   | Grau             | Gesamtbezeichnung des Produkts   | HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V                              |
| Farbe der Ausgangsklemmen                   | Grau             | Gesamt-Produktcode               | 871150053646430                                            |
| Anschlussklemme sekundär                    | Einsatz          | Bestellcode                      | 53646430                                                   |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe               | 1.50 m           | Material-Nr. (12NC)              | 913700418366                                               |
|                                             |                  | Lokaler Bestellcode              | HF-M121TL                                                  |
|                                             |                  | Anzahl pro Verpackung            | 1                                                          |
|                                             |                  | EAN/UPC – Produkt/Kiste          | 8711500536464                                              |
|                                             |                  | Zähler – Pakete pro Außenkarton  | 50                                                         |
|                                             |                  | EAN Umverpackung                 | 8711500536471                                              |
| <b>Temperatur</b>                           |                  |                                  |                                                            |
| Umgebungstemperaturbereich                  | -10 °C bis 40 °C |                                  |                                                            |
| Gehäusetemperatur (Max)                     | 75 °C            |                                  |                                                            |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b>                 |                  |                                  |                                                            |
| Gehäuse                                     | LH               |                                  |                                                            |

# HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

## Abmessungsskizzen



| Product                       | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V | 187 mm | 180 mm | 22 mm | 22 mm | 4.4 mm |

| Product                       |
|-------------------------------|
| HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V |

