



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-Matchbox Blue é um balastro económico, fiável, compacto, leve e de elevada frequência para utilização com potências de sistema inferiores a 25 W em combinação com lâmpadas TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C e PL-L/S.A gama HF-M Blue caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e apresenta um índice de eficiência energética (CELMA EEI) de A2.

Dados do produto

Informações gerais	
Tipo de lâmpada	TL5
Número de lâmpadas	1 piece/unit
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	59
Reinício automático	Sim
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	230-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fator de potência 100% de carga (Nom.)	0,64
Tempo de ignição (Máx.)	0,5 s
Desempenho da tensão de rede (CA)	-8%~+6%
Segurança da tensão de rede (CA)	-10%~+10%
Perdas de potência (Nom.)	2.4 W
Cabeamento	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserir
Cor dos terminais de entrada	Cinza
Cor dos terminais de saída	Cinza
Tipo de conector dos terminais de saída	Inserir
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	1,50 m


Comprimento dos cabos de "hot wiring"	0,30 m
Comprimento do cabo descarnado	8.0-9.0 mm
Secção transversal do terminal de entrada	0.50-1.50 mm ²
Secção transversal do terminal de saída	0.50-1.50 mm ²
Características do sistema	
Potência da lâmpada-balastro nominal	21 W
Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	40 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-10 °C
T-máxima na caixa (Máx)	75 °C
Dados mecânicos e de revestimento	
Compartimento	LH
Funcionamento de emergência	
Tensão da bateria para a ignição das lâmpadas	194-254 V
Aprovação e aplicação	
Classificação IP	IP20 [Ingress Protection 20]

HF-Matchbox Blue

Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação VDE Certificação CB
Dados do produto	
Código do produto completo	871150053646430
Nome de produto da encomenda	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
EAN/UPC – Produto	8711500536464
Código de encomenda	53646430

Local Code	34417
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
N.º material (12NC)	913700418366
Peso líquido (Peça)	0,043 kg

Desenho dimensional



Product

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

