

HF-MatchboxBLUE

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

Το HF-Matchbox Blue είναι ένα οικονομικό, αξιόπιστο, μικρό και ελαφρύ μπάλαστ υψηλής συχνότητας για χρήση με επίπεδα ισχύος κάτω από 25 W, με λαμπτήρες TL mini, TL-D, TL5 και TL5c, PL-T/C και PL-L/S. Η σειρά HF-M Blue διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό, πληροί όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης και έχει δείκτη ενεργειακής απόδοσης (CELMA EEI) A2. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και να προστατεύεται επαρκώς από νερό και σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να έχει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

δεδομένα Προϊόντων


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	159
Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Ακροδέκτες εισόδου χρώματος	Μπλε
Ακροδέκτες εξόδου χρώματος	Γκρι
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Ένθεμα
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	1,50 m
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 °C έως +40 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	LH
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό VDE Πιστοποιητικό CB
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Full EOC	871150053680830
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFMB10LH
Κωδικός παραγγελίας	53680830
Αρ. υλικού (12NC)	913700421366
Τοπικός κωδικός	HFMB10LH
Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

HF-MatchboxBLUE

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500536808
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500536815

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

