
PHILIPS

Lighting



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue är ett prisvärt, driftsäkert, kompakt och lättviktigt driftdon med hög frekvens som används med systemeffekt under 25 W i kombination med TL mini-, TL-D-, TL5- och TL5c-, PL-T/C- och PL-L/S-lampor. HF-M Blue har en robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder. Dessutom har driftdonet energieffektivitetsindex A2 (CELMA EEI). Driftdonet är främst konstruerad för inomhusbruk. För utomhusapplikationer bör armaturen vara minst Klassloch den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen bör också skyddas mot eventuella blixtnedslag eller annat nödvändigt elektriskt skydd i en sådan installation och tillämpning.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	159

Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	Inlägg
Färgingångsterminaler	Blå
Färgutgångsterminaler	Grå
Kopplingstypens utgångsterminal	Inlägg
Kabellängd från enhet till lampa	1,50 m

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-10 °C till +40 °C
T-Case max. (max)	75 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	LH


Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning VDE-certifikat CB-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Fullständigt produktnamn	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Full EOC	871150053680830
Beskrivning av lokal kod	7900566
Beställningsnummer	53680830
Materialnummer (12NC)	913700421366
Lokal kod	7900566
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500536808


HF-Matchbox Blue

Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500536815

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm



Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.