

HF-REGULATOR II PL-L -lampuille

HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz

Elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen, analoginen protokolla (1–10 V), PL-L-lamppuja varten.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,40 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	45 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12

Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Lähtöliitännän liitintyypit	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	10…50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	1-10V

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 360x30x21

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojattu]
Energiatehokkuusluokka	A1 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091011030
Paikallisen koodin kuvaus	4026811
Tilauskoodi	91011030
Tuotekoodi (12NC)	913700609066
Paikallinen koodi	4026811
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HF-REGULATOR II PL-L -lampuille

EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500910110
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500910127

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.