



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V

Ten inteligentny elektroniczny statecznik wysokiej częstotliwości z funkcją przygaszania reguluje działanie świetlówek za pomocą protokołu DALI lub Touch and Dim sterowanego przyciskami. Spełnia wymogi normy A1BAT, wyprzedzając w ten sposób planowane zmiany przepisów. Specjalne polecenia umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w systemie oraz uzyskanie informacji na temat mocy podłączonych lamp w watach. Po połączeniu ze sterownikami może przynieść jeszcze większe oszczędności energii.

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Okablowanie	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Złącze wejściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Złącze wyjściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		
Prąd upływu (Max)	0,5 mA		
Szerokość prądu rozruchowego	0,35 ms		
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	35 A		
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	9		
		Temperatura	
		Zakres temperatur otoczenia	Od 15°C do 50°C
		Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Max)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Interfejs sterownika	TD
Mechanika i korpus	
Obudowa	L 425x30x21
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Wskaźnik efektywności energetycznej	A1
Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	EMC Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat CCC

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V
Pełna nazwa produktu	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V
Full EOC	871150091067730
Kod zamówienia	91067730
Materiał Nr (12NC)	913700609666
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500910677
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8711500910691

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	4,2 mm	22 mm	424 mm	415 mm	30 mm

