



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V

Este inteligente balastro de regulação electrónica de alta frequência utiliza DALI ou o protocolo de botão de pressão Touch and Dim para lâmpadas fluorescentes. Cumpre os requisitos A1BAT, antecipando-se assim a legislação futura. Com um comando especial, é possível obter o consumo de energia de rede do sistema e com outro pode determinar qual a potência em watts das lâmpadas ligadas. Em conjunto com os controlos, é possível atingir poupanças de energia adicionais.

Dados do produto

Funcionamento e características eléctricas		Cablagem	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Tipo de conector dos terminais de saída	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA		
Largura da corrente de irrupção	0,35 ms		
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	35 A		
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	9		
		Temperatura	
		Amplio intervalo de temperatura ambiente	15 °C a 50 °C
		Vida útil da caixa em T (Máx.)	75 °C
		T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C

HF-Regulador Inteligente Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps


Controlos e regulação	
Interface de controlo	TD

Características mecânicas e compartimento	
Corpo	L 425x30x21

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
índice de eficiência energética	A1
Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	CEM Marca CE Certificação ENEC Certificação CCC

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V
Nome do produto completo	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V
Código do produto completo	871150091067730
Código de encomenda	91067730
N.º material (12NC)	913700609666
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500910677
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500910691

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	4,2 mm	22 mm	424 mm	415 mm	30 mm

