


HID-PrimaVision Power CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Het PrimaVision Power-VSA is ontworpen voor optimale prestaties van 100 en 150 W CDM-lampen: ideaal wanneer licht met een hoge intensiteit belangrijk is

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	0,40 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	40 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	17

Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Connectortype	Insert

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/S


Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Veiligheidsnorm	EN60928, 60926
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
Volledige productnaam	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089762300
Bestelcode	89762300
Materiaalnr. (12NC)	913700656266
Lokale code	PVC100SCDM
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500881830
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900897623

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID-PrimaVision Power CDM

Maatschets



Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm	32,0 mm	4,5 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.