



DynaVision Programmable Xtreme for CPO

HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CPO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Temperatura	
Tensione in ingresso	208-240-277 V	Range temperatura ambiente	Da -30 °C a 50 °C
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	80 °C
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		
Fattore di potenza 50% del carico (Min)	0,97	Controlli e dimmerazione	
Corrente di dispersione (Max)	0,7 mA	Interfaccia di controllo	PROG
Larghezza corrente di spunto	0,47 ms		
Corrente in ingresso (Nom)	0,49 A	Meccanica e corpo	
Picco corrente di spunto (Max)	52 A	Corpo	C1
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	5		
Cablaggio		Approvazione e applicazione	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	10 m	Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Tipo connettore	WAGO serie 804	Standard di sicurezza	IEC 607, 609, 926, 928 [Non esiste uno standard per i driver delle lampade HID. I

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

	requisiti inclusi in questi standard sono da utilizzare se ritenuti rilevanti per il prodotto.]
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V
Nome completo prodotto	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V
Full EOC	871829120455800
Descrizione codice locale	HIDVDALX90CPO

Codice d'ordine	20455800
Codice materiale (12NC)	913700675166
Codice locale	HIDVDALX90CPO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291204558
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291204565

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

