



HF-Regulator Intelligent Touch DALI para PL-T/C y TL5 Circular

HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+

Equipos electrónicos de alta frecuencia con arranque por precaldeo y regulación digital de fujo. • Equipos multipotencia con reconocimiento automático de la lámpara. • Reducción del consumo en stand-by (A1 BAT) de 350mW a 250mW. • Total compatibilidad con sistemas de control DALI, como por ejemplo, OccuSwitch DALI o ActiLume DALI. • Permiten una precisa regulación hasta el 1%. • Posibilidad de programación via MultiOne (modo corredor, nivel de luz en emergencia, nivel y tiempo de funcionamiento). Estos equipos pueden controlarse de dos formas diferentes: • Mediante protocolo DALI asociado a un sistema de control (ActiLume DALI, OccuSwitch DALI). • Mediante un pulsador estándar (pulsación corta para encender/apagar y larga para regular).

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	195-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,35 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	27 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	28


Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	WAGO 250 series
Terminales de salida de tipo de conector	WAGO 250 series
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
Vida útil con temperatura (máx.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI para PL-T/C y TL5 Circular

Controles y regulación	
Interfaz de control	TD
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	L 123x79x33
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de eficiencia energética	A1 BAT
Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	EMC Certificado CE Certificado ENEC Certificado CCC

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+
Nombre completo del producto	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+
Full EOC	871829124167600
Código de pedido	24167600
Código 12NC	913700684766
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291241676
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291241683

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

