



# HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

## HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+

Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza intelligente, basato sul protocollo DALI (Digital Addressable Lighting Interface in base allo standard IEC62386) o sul protocollo a pulsanti Touch and Dim per lampade fluorescenti. Prevede la modalità corridoio, programmabile con Philips MultiOne. Il funzionamento in modalità HF migliora la qualità della luce e la durata della lampada. Anticipa la legislazione prevista rispettando i requisiti A1BAT.

### Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Temp. involucro per definire la durata (Max)	
Tensione in ingresso	195-240 V	Temp. massima involucro (Max)	75 °C
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Controlli e dimmerazione	
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA	Interfaccia di controllo	TD
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms	Meccanica e corpo	
Picco corrente di spunto (Max)	45 A	Corpo	L 123x79x33
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	12	Approvazione e applicazione	
Cablaggio		e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Tipo di connettore terminali in ingresso	WAGO serie 250	Indice di efficienza energetica	A1 BAT
Tipo di connettore terminali di uscita	WAGO serie 250	Standard di sicurezza	IEC 61347-2-3
Temperatura		Standard ambientale	ISO 14001
Range temperatura ambiente	Da -25 °C a 50 °C		

## HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

<b>Marchi di approvazione</b>	EMC Marchio CE Certificato ENEC Certificato CCC
<b>Dati del prodotto</b>	
<b>Nome prodotto ordine</b>	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
<b>Nome completo prodotto</b>	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
<b>Full EOC</b>	871829124169000
<b>Descrizione codice locale</b>	HFRTDI22642PLTC
<b>Codice d'ordine</b>	24169000

<b>Codice materiale (12NC)</b>	913700684866
<b>Codice locale</b>	HFRTDI22642PLTC
<b>Numeratore SAP - Quantità per confezione</b>	1
<b>EAN/UPC - Prodotto/scatola</b>	8718291241690
<b>Numeratore - Confezioni per scatola esterna</b>	12
<b>EAN/UPC - Case</b>	8718291241706

### Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

