

DynaVision Programmable Xtreme für SON

HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	208-240-277 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0.7 mA
Einschaltstromweite	0.47 ms
Eingangsstrom (Nom)	0.77 A
Einschaltstromstoß (Nom)	52 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	5

Verdrahtung	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m
Anschlusstyp	WAGO Serie 804

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 55 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	PROG

Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	Q

Genehmigung und Anwendung	
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Sicherheitsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Es gibt keine Norm für HID-Lampentreiber. Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.]
Umweltnorm	ISO 14001


DynaVision Programmable Xtreme für SON

Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V
Gesamt-Produktcode	871829166930200
Bestellcode	66930200

Material-Nr. (12NC)	913700693666
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291669302
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291669319

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.