



HF-Regulator Intelligent Touch DALI для ламп TL5 (ECO)/TL-D/PL-L

HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V

Саморегулирующийся высокочастотный электронный балласт с возможностью уменьшения яркости света на основе цифрового протокола DALI (Digital Addressable Lighting Interface) или протокола кнопочного контакта Touch and Dim, для люминесцентных ламп. Отвечает требованиям стандарта A1BAT, то есть будет соответствовать даже тем нормам, которые будут приниматься в будущем. С помощью специальной команды можно проследить энергопотребление системы, а с помощью другой команды можно узнать, лампы какой мощности подключены. В сочетании с системами управления обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	195-240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50-60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Длительность импульса пускового тока	0,25 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	28 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	18


Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Универсальный разъем WAGO 251 [Подходит как для автоматической (ALF и ADS), так и для ручной проводки]
Тип разъема выходных клемм	Универсальный разъем WAGO 251 [Подходит как для автоматической (ALF и ADS), так и для ручной проводки]
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от -25 до 50 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI для ламп TL5 (ECO)/TL-D/PL-L

Температура корпуса в течение срока службы (макс.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Интерфейс управления	TD
Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 359x30x21
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A1 BAT
Стандарт безопасности	IEC 61347-2-3
Экологический стандарт	ISO 14001

Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC
	Сертификат VDE-EMV
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
Полное название продукта	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
Полный код продукта	871829166207500
Код заказа	913700695766
Материал № (12NC)	913700695766
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291662075
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291662082

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

