



HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L - lamput

HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+

Tämä älykäs elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen käyttää DALI-käyttöliittymää tai Touch and Dim -painonappiprotokollaa loisteputkilampuille. Se ennakoii tulevaa lainsäädäntöä täyttämällä A1BAT-vaatimukset. Erityiskomennolla voit noutaa järjestelmän verkkovirtakulutustiedot ja toisella komennolla kysyä, minkä tehoinen lamppu on käytössä. Yhdessä ohjausjärjestelmien kanssa voidaan saavuttaa lisäenergiesäästöjä. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan vaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot


Käyttö- ja sähkö tiedot		Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	
Tulojännite	195–240 V	(nim.)	30
Viivatiheys	50 to 60 Hz	Johdotus	
Syöttötaajuus	50–60 Hz	Tuloliitäntöjen liittintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA		
Syttymisvirran leveys	0,23 ms		
Syttymisvirtapiikki (suurin)	16,5 A		

HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L -lampuille

Lähtöliitännän liitintyyppit	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (maks.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	TD
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 360x30x21
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A1 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3

Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+
Koko tuotenimi	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+
Full EOC	871829169689600
Paikallisen koodin kuvaus	4008185
Tilauskoodi	69689600
Tuotekoodi (12NC)	913700698366
Paikallinen koodi	4008185
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291696896
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291696902

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+	4,1 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

