



HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Intelligent, hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het DALI- (Digital Addressable Lighting Interface conform IEC62386) of Touch & Dim drukknopprotocol voor fluorescentielampen. Voorzien van gangmodus, programmeerbaar met Philips MultiOne. Hoogfrequente werking verbetert lichtkwaliteit en lamplevensduur. Het product anticipeert op komende wetgeving door te voldoen aan A1BAT-eisen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	195-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,35 ms
Aanloopstroom (max.)	45 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 12	
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 250-serie

Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 250-serie
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (max.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	TD

HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C and TL5C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Behuizing	L 123x79x33
-----------	-------------

Keurmerken en classificaties


Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A1 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	-
Keurmerken	EMC CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
-----------------------------	--

Volledige productnaam	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz
Full EOC	871829171862800
Bestelcode	71862800
Materiaalnr. (12NC)	913700761966
Lokale code	HFRITD160TL5C
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291718628
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291718635

Maatschets



Product

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0 mm	79,0 mm	33,0 mm	111,0 mm	67,0 mm	4,5 mm

