# Dynalite Leading Edge Dimmers

## DLE1205

I controller dimmer a taglio di fase ascendente sono ideali per i circuiti di illuminazione con proprietà resistive e induttive, inclusi apparecchi a incandescenza a tensione di rete, lampade al neon e a basso voltaggio cib trasformatori elettronici compatibili. Disponibile nelle configurazioni con guida DIN e scatola da parete, Dynalite consente a una vasta gamma di controller dimmer a taglio di fase ascendente, con una varietà di numeri e dimensioni di circuiti, di funzionare individualmente o come parte di un sistema, adattandosi quindi ai requisiti di qualsiasi progetto. I controller dimmer con scatola da parete sono stati progettati per raggiungere tempi di salita di oltre 100 µS, riducendo il ronzio emesso dal filamento e le fluttuazioni della tensione di rete e garantendo pertanto una durata estesa della lampada. I dimmer sono progettati per essere compatibili con i trasformatori elettronici, in modo da richiedere meno declassamento e rendere possibile la massima capacità del canale da utilizzare.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **Note** | Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione |
| **Marchio CE** | Marchio CE |
| **Conformità a RoHS EU** | Sì |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Range temperatura ambiente** | Da 0 a +40 °C |

| Dati del prodotto | |
|---|---|
| **Nome prodotto ordine** | DLE1205 |

| | |
|---|---|
| **Nome completo prodotto** | DLE1205 |
| **Full EOC** | 871016350542800 |
| **Descrizione codice locale** | DLE1205 |
| **Codice d'ordine** | 50542800 |
| **Codice materiale (12NC)** | 913703010009 |
| **Codice locale** | DLE1205 |
| **Numeratore SAP - Quantità per confezione** | 1 |
| **EAN/UPC - Prodotto/scatola** | 8710163505428 |
| **Numeratore - Confezioni per scatola esterna** | 1 |
| **EAN/UPC - Case** | 8710163505435 |

# Dynalite Leading Edge Dimmers

## Disegno tecnico







© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.