



Dynalite Sensors

DUS360CS

Η σειρά αισθητήρων Philips Dynalite συνδυάζει την ανίχνευση κίνησης, την ανίχνευση επιπέδου φωτός και τη λήψη IR σε μια μονάδα. Η ταυτόχρονη λειτουργία κάθε ενός από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι δυνατή, επιτρέποντας σενάρια αυτοματισμού, όπως η ενεργοποίηση των φώτων μετά την ανίχνευση κίνησης και στη συνέχεια η μείωση της έντασης φωτισμού μετά τη μέτρηση του διαθέσιμου ηλιακού φωτός, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Με το συνδυασμό κάθε μιας από αυτές τις λειτουργίες σε μια συσκευή, βελτιώνεται η λειτουργική απόδοση. Κάθε αισθητήρας έχει έναν ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, επιτρέποντας λογικές συναρτήσεις για τον έλεγχο ενός μικρού δωματίου, του ορόφου ενός κτιρίου ή ενός ολόκληρου κτιρίου. Όλοι οι αισθητήρες αντλούν την τροφοδοσία τους από το δίκτυο DyNet και καθώς είναι πλήρως προγραμματιζόμενοι εξ αποστάσεως, μπορούν να διαμορφώνονται ώστε να αυτοματοποιούν και να ελέγχουν έναν ουσιαστικά απεριόριστο αριθμό ελεγχόμενων εξόδων.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Παρατηρήσεις	Κάντε λήψη του Φωτισμού - Φύλλο δεδομένων προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες και επιλογές παραγγελίας	Πλήρες όνομα προϊόντος	DUS360CS
Σήμανση CE	Σήμανση CE	Full EOC	871869688796700
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	DUS360CS
Θερμοκρασία		Κωδικός παραγγελίας	88796700
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +45 °C	Αρ. υλικού (12NC)	913703243109
Στοιχεία προϊόντος		Τοπικός κωδικός	DUS360CS
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DUS360CS	Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
		EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696887967
		Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
		EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696894965