PHILIPS

Lighting



Primavision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V

Niezawodne zasilacze elektroniczne do lamp CDO zapewniają oszczędność energii dzięki lepszej wydajności oświetlenia niż w przypadku zasilaczy magnetycznych. Umożliwiają także redukcję kosztów konserwacji dzięki czasowi eksploatacji rzędu 50 000 godzin.

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,7 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,25 ms
Prąd wejściowy (Nom)	0.26 A
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	28 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	17

Okablowanie	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	1,5 m
Rodzaj złącza	WAGO seria 804

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -30°C do 55°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	80 °C

Mechanika i korpus	
Obudowa	C3


Certyfikaty i zastosowania	
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Norma bezpieczeństwa	IEC 607, 609, 926, 928 [Nie obowiązuje norma dla sterowników lamp HID.Wymagania tych norm mają zastosowanie, jeżeli są uznawane za istotne dla produktu.]
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV

Primavision BasePerform

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV Base 50 SON C3 220-240V
Pełna nazwa produktu	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V
Full EOC	871869653147100
Kod zamówienia	53147100
Materiał Nr (12NC)	913712008666

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696531471
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718696531488

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.