PHILIPS

Lighting



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

Elemente de acționare electronice de înaltă fiabilitate pentru lămpi SON, proiectate pentru a reduce consumul de energie oferind o eficiență sporită față de elementele de acționare magnetice şi pentru a reduce costurile de întreținere, mulțumită unei durate de viață de până la 50.000 de ore.

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,7 mA
Lăţime curent de pornire	0,02 ms
Curent de intrare (nom.)	0.75 A
Vârf curent de pornire (max.)	35 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	8

Cablaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	1,5 m
Tip conector	WAGO seria 804

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -30 °C până la 55 °C
Durată de viaţă T-case (nom.)	80 °C

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	Q

Aprobare și aplicaţie	
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Standard de siguranţă	IEC 607, 609, 926, 928 [Nu există standard pentru balasturi de lămpi HID. Cerinţele acestor standarde se vor utiliza numai în cazul în care sunt considerate relevante pentru produs.]
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV


Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V
Numele complet al produsului	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V
Full EOC	871869653157000
Cod de comandă	53157000

PrimaVision BasePerform

Număr material (12NC)	913712008966
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696531570
Numărător SAP – Pachete per exterior	12

EAN/UPC – Cutie	8718696531587

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.