



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 49 TL5 II 220-240 50/60Hz

Inteligent și fiabil. HF-Essential II este cea mai economică soluție pentru funcționarea fiabilă a unei lămpi fluorescente. Acesta este, de asemenea, produsul de bază pentru utilizatorii de sisteme electromagnetice care doresc să se bucure de beneficiile oferite de balasturile electronice. HF-Essential II este economic și fiabil și are o clasă de eficiență energetică A2, iar designul său robust respectă toate standardele internaționale relevante în materie de siguranță și performanță. HF-Essential II este alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații noi sau retrofit pe instalații vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafețe generale și iluminatul birourilor, garajelor, depozitelor și alte aplicații. Balastul este conceput în principal pentru aplicații de interior. Pentru aplicații exterioare, aparatul de iluminat trebuie să fie minim Clasa I și trebuie să fie suficient de bine protejat la pătrunderea prafului sau a apei. Instalația trebuie, de asemenea, să fie protejată la supratensiuni și protejată la orice alte variații posibile într-o astfel de instalație electrică.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lățime curent de pornire	0,3 ms
Vârf curent de pornire (max.)	24 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	20
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	între 0 °C și 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L280x30x22,7
Cablaș	
Tip conector borne de intrare	Inserție
Tip conector borne de ieșire	Inserție

HF-Essential II for TL5/TL-D

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat KEMA Keur Certificat CB în conformitate cu RoHS
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-E 1/2 49 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-E 1/2 49 TL5 II 220-240 50/60Hz

Full EOC	871829177068800
Cod de comandă	77068800
Număr material (12NC)	913713040766
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291770688
Numărător SAP – Pachete per exterior	50
EAN/UPC – Cutie	8718291770695

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 49 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22,7 mm	280,0 mm	270,0 mm	30,0 mm

