

PHILIPS

Lighting



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240 50/60Hz

Hem şık hem güvenilir. HF-Essential II bir floresan lambanın güvenilir şekilde çalıştırılması için en düşük maliyetli çözümdür. Ayrıca, elektronik balastların sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen elektromanyetik sistem kullanıcıları için ideal bir başlangıç düzeyinde üründür. Maliyet tasarrufu sağlayan ve güvenilir HF-Essential II, A2 enerji verimliliği sınıfındadır ve sağlam tasarımı tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar. HF-Essential II genel aydınlatma, ofis aydınlatması, otoparklar, depolar gibi pek çok kullanım alanı için ideal ve ekonomik bir seçimdir.

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	0,5 mA
Ani Akım Genişliği	0,25 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	24 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	28
Kablolama	
Konnektör Türü Giriş Terminalleri	Ekleme
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	Ekleme
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 50 °C
Muhafaza Ömrü (Nom)	75 °C


Muhafaza Maksimum (Maks.)	75 °C
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	L 211x40x26
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Enerji Verimliliği İndeksi	A2 BAT
Onay İşaretleri	CE işareti KEMA Keur sertifikası CB Sertifikası RoHS Uyumlu
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Tam ürün adı	HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240 50/60Hz
Tam ürün kodu	871829177062600
Sipariş kodu	77062600
Malzeme No. (12NC)	913713041366

HF-Essential II for TL5/TL-D

Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291770626
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	20

EAN/UPC - Kutu	8718291770633
----------------	---------------

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	26,0 mm	211,0 mm	198,0 mm	39,6 mm

