



# Plusline Large valonheitinlamppu

## Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Large -valonheitinlamppu tarjoaa parhaan valontuoton suurten alueiden ulkovalaistukseen. Sopii mm. rakennusten julkisivujen ja myymälöiden valaistukseen

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kanta                         | R7S [R7s]                                         |
| Käyttöasento                  | P4 [Rinnakkainen +/-4D tai horisontaalinen (HOR)] |
| Nimelliskäyttöikä             | 2 000 tuntia                                      |
| Sytytys                       | 8 000                                             |
| Eliniän mitoitusarvo (tuntia) | 2 000 tuntia                                      |
| Lighting Technology           | Halogen                                           |

| Valaistuksen tekniset tiedot      |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Valovirta                         | 33 000 lm |
| Vastaava värlämpötila (nim.)      | 2900 K    |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 22 lm/W   |
| Värintoistoindeksi (CRI)          | 100       |

| Käyttö- ja sähkö tiedot        |               |
|--------------------------------|---------------|
| Virrankulutus                  | 1 500,0 W     |
| Lampun virta (nim.)            | 6,52 A        |
| Syttymisaika (nim.)            | 0,0 s         |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 % | Syttyy heti s |
| Tehokerroin (murtoluku)        | 1             |
| Jännite (nim.)                 | 230 V         |

| Jännite (nim.)                  | 230 V         |
|---------------------------------|---------------|
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |               |
| Himmennettävä                   | Kyllä         |
| Mekaaniset tiedot ja runko      |               |
| Lampun pinta                    | Kirkas        |
| Hehkulampun muoto               | T11 [T 11 mm] |


| Merkinnät ja luokitukset   |          |
|----------------------------|----------|
| Energiankulutus kWh/1000 h | 1500 kWh |

| Tuotetiedot                   |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tilastuotteen nimi            | Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10     |
| Koko tuotenimi                | Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10 |
| Full EOC                      | 871150049435101                      |
| Paikallisen koodin kuvaus     | 4729395                              |
| Tilauuskoodi                  | 49435101                             |
| Tuotekoodi (12NC)             | 923932243203                         |
| Paikallinen koodi             | 4729395                              |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1                                    |
| EAN/UPC – tuote/kotelo        | 8711500494351                        |

# Plusline Large valonheitinlamppu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10            |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718291720836 |

## Mittapiirros



| Product                          | D (max) | B (max)  | B        | B (min)  | C (max)  |
|----------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10 | 11 mm   | 252,3 mm | 250,7 mm | 249,1 mm | 254,1 mm |

