

Plusline ES Small

Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10

Lineær halogenlyskilde med nettspenning, med enestående kvalitet og pålitelighet. Tilbyr svært lang levetid og klart halogenlys. Ideell løsning til dekorative armaturer og for sikkerhet eller flombelysningsoppgaver.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	R7S [R7s]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen

Teknisk belysning	
Lysytelse	3 100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	19,4 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	160,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,70 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T11 [T 11 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	160 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
Fullstendig produktnavn	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
Full EOC	872790092088800
Lokal kodebeskrivelse	3776775
Bestillingskode	92088800
Materialenr. (12NC)	924587544220
Lokal bestillingskode	3776775
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900920888
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8727900920895

Plusline ES Small

Målskisse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.